


品番：EA986PT-141

品名：75mm キャスター(固定金具・微音タイ°)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 47 (2026/03/23 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SKC-75NRC
仕様	固定	耐荷重	60kg
始動力	3.60daN	車輪径×幅	75×27mm
全高	93mm	取付ピッチ	55(54)×28mm
プレートサイズ	70×52mm	取付穴径	9.0mm
材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:グレーゴム(ベアリング入)		
車軸のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。			
床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.