

品番：EA986PT-171

品名：100mm キャスター(固定金具・微音タイ°)



販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/06 20:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	KES-100NRC
仕様	固定	耐荷重	60kg
始動力	3.60daN	車輪径×幅	100×27mm
取付高	122mm	取付ピッチ	82×40mm
プレートサイズ	100×58mm(厚み:2.3mm)	取付穴径	8.8mm
材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:グレーゴム(ベアリング入)		
車軸のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。			
床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.