


品番：EA986PT-181

品名：75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)



販売価格	1,680円(税抜)／1,848円(税込)		
カタログ価格	1,680円(税抜)／1,848円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/29 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SES-75NRC
仕様	自在	耐荷重	60kg
始動力	3.60daN	旋回始動力	25.20daN
車輪径×幅	75×27mm	取付高	97mm
ねじサイズ	M12×25mm	ねじピッチ	1.75
取付ナット部	19mm(対辺)	偏心	34mm
旋回半径	74mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:グレーゴム(ベアリング入)
旋回部、車軸部のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。			
旋回部のラジアルベアリングにより、スムーズな旋回性			
床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

