


品番：EA986PT-191

品名：100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,680円(税抜) / 2,948円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,680円(税抜) / 2,948円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/27 11:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1679ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |             |       |                                      |
|--------|-------------|-------|--------------------------------------|
| メーカー   | ナンシン        | 型番    | SES-100NRC S-12                      |
| 仕様     | 自在(前ストッパー付) | 耐荷重   | 60kg                                 |
| 始動力    | 3.60daN     | 旋回始動力 | 25.20daN                             |
| 車輪径×幅  | 100×27mm    | 取付高   | 126mm                                |
| ねじサイズ  | M12×25mm    | ねじピッチ | 1.75                                 |
| 取付ナット部 | 19mm(対辺)    | 偏心    | 32mm                                 |
| 旋回半径   | 99mm        | 材質    | 金具:スチール(ユニクロメッキ)<br>車輪:グレーゴム(ベアリング入) |

旋回部、車軸部のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。

旋回部のラジアルベアリングにより、スムーズな旋回性

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

