


品番：EA986PT-202

品名：32mm キャスター(固定金具付)



販売価格	150円(税抜) / 165円(税込)		
カタログ価格	150円(税抜) / 165円(税込)		
在庫数	最新在庫: 566 (2026/07/03 10:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SKC-32EM
仕様	固定	耐荷重	12kg
始動力	0.72daN	車輪径×幅	32×14mm
全高	42mm	取付ピッチ	29mm(2つ穴タイプ)
プレートサイズ	37×19mm	取付穴径	4.2mm
材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:TPゴム・グレー		

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。

RoHS対応品

代替品

	品番 EA986PF-2 コメント 車輪径x幅32x14mm/ゴム車
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.