


品番：EA986PT-211

品名：25mm キャスター(自在金具付)



販売価格	150円(税抜) / 165円(税込)		
カタログ価格	150円(税抜) / 165円(税込)		
在庫数	最新在庫: 327 (2026/04/25 06:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STC-25EM
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	8kg
始動力	0.48daN	旋回始動力	2.40daN
車輪径×幅	25×13mm	全高	35mm
取付ピッチ	28×23mm	プレートサイズ	35×30mm
取付穴径	4.2mm	偏心	9mm
旋回半径	23mm	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: TPゴム・グレー

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。

RoHS対応品

代替品

品番	EA986PF-11
コメント	車輪径×幅25x12mm/ゴム車



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.