


品番：EA986PT-213

品名：38mm キャスター(自在金具付)



販売価格	230円(税抜) / 253円(税込)		
カタログ価格	230円(税抜) / 253円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2026/04/25 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STC-38EM
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	20kg
始動力	1.20daN	旋回始動力	6.00daN
車輪径×幅	38×18mm	全高	50mm
取付ピッチ	36×28mm	プレートサイズ	46×38mm
取付穴径	5.3mm	偏心	13mm
旋回半径	34mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:TPゴム・グレー

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。

RoHS対応品

代替品

品番	EA986PF-13
コメント	車輪径x幅38x17mm/ゴム車



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.