


品番：EA986PT-222

品名：75mm キャスター(固定金具付)



販売価格	695円(税抜) / 765円(税込)		
カタログ価格	695円(税抜) / 765円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/07/08 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	KCM-75NM
仕様	固定	耐荷重	65kg
始動力	7.80daN	車輪径×幅	75×25mm
取付高	90mm	取付ピッチ	55×42mm
プレートサイズ	70×66mm	取付穴径	8.8mm
材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ナイロン・白		

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。

RoHS対応品

代替品



品番 EA986PF-52
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.