


品番：EA986PT-23

品名：75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	1,290円(税抜)／1,419円(税込)			
カタログ価格	1,290円(税抜)／1,419円(税込)			
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/23 09:07現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1679ページ			



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STC-75EM S-1
仕様	自在(ストッパー付)	耐荷重	60kg
始動力	12.60daN	旋回始動力	27.00daN
車輪径×幅	75×25mm	全高	93mm
取付ピッチ	55×42mm(54×44mm)	プレートサイズ	70×58mm
取付穴径	8.8mm	偏心	25mm
旋回半径	74mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.