


品番：EA986PT-232

品名：75mm キャスター(自在金具付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 795円(税抜) / 875円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 795円(税抜) / 875円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/03 10:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1679ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |          |         |                                 |
|-------|----------|---------|---------------------------------|
| メーカー  | ナンシン     | 型番      | TCM-75NM                        |
| 仕様    | 自在ストッパー無 | 耐荷重     | 65kg                            |
| 始動力   | 7.80daN  | 旋回始動力   | 14.63daN                        |
| 車輪径×幅 | 75×25mm  | 取付高     | 90mm                            |
| 取付ピッチ | 55×42mm  | プレートサイズ | 70×58mm                         |
| 取付穴径  | 8.8mm    | 偏心      | 25mm                            |
| 旋回半径  | 66mm     | 材質      | 金具: スチール(ユニクロメッキ)<br>車輪: ナイロン・白 |

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。  
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。

RoHS対応品

#### 代替品

|      |             |
|------|-------------|
| 品番   | EA986PF-62  |
| コメント | 仕様をご確認ください。 |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.