


品番：EA986PT-232

品名：75mm キャスター(自在金具付)



販売価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
カタログ価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	TCM-75NM
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	65kg
始動力	7.80daN	旋回始動力	14.63daN
車輪径×幅	75×25mm	取付高	90mm
取付ピッチ	55×42mm	プレートサイズ	70×58mm
取付穴径	8.8mm	偏心	25mm
旋回半径	66mm	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ナイロン・白

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。

RoHS対応品

代替品

品番	EA986PF-62
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.