


品番：EA986PT-271

品名：75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



|         |                               |      |   |  |
|---------|-------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 3,140円(税抜)／3,454円(税込)         |      |   |  |
| カタログ価格  | 3,140円(税抜)／3,454円(税込)         |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 13 (2026/03/23 09:02現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1684ページ                       |      |   |  |



仕様

|                                             |          |         |                                     |
|---------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------|
| メーカー                                        | ナンシン     | 型番      | STM-75VU W-3                        |
| 仕様                                          | 自在ストッパー付 | 耐荷重     | 120kg                               |
| 始動力                                         | 11.52daN | 旋回始動力   | 36.00daN                            |
| 車輪径×幅                                       | 75×32mm  | 取付高     | 100mm                               |
| 取付ピッチ                                       | 63×63mm  | プレートサイズ | 81×81mm                             |
| 取付穴径                                        | 9.5mm    | 偏心      | 28mm                                |
| 旋回半径                                        | 89mm     | 材質      | 車輪:ウレタン(ベアリング入)<br>金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| 重量                                          | 820g     |         |                                     |
| ベアリング入                                      |          |         |                                     |
| ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。              |          |         |                                     |
| 各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。 |          |         |                                     |
| RoHS対応品                                     |          |         |                                     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

