

品番：EA986PT-272

品名：100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	3,830円(税抜)／4,213円(税込)			
カタログ価格	3,830円(税抜)／4,213円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/23 09:02現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1684ページ			



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STM-100VU W-3
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	170kg
始動力	12.24daN	旋回始動力	51.00daN
車輪径×幅	100×32mm	取付高	144mm
取付ピッチ	73×73mm(70×70mm)	プレートサイズ	95×95mm
取付穴径	10.5mm	偏心	35mm
旋回半径	115mm	材質	車輪:ウレタン(ベアリング入) 金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量	1358g		
ベアリング入			
ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。			
各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。			
RoHS対応品			

