


品番：EA986PT-273

品名：130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	5,370円(税抜) / 5,907円(税込)		
カタログ価格	5,370円(税抜) / 5,907円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/23 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STM-130VU W-3
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	260kg
始動力	15.60daN	旋回始動力	62.40daN
車輪径×幅	130×38mm	取付高	177mm
取付ピッチ	82×82mm(79×79mm)	プレートサイズ	105×105mm
取付穴径	11.0mm	偏心	40mm
旋回半径	130mm	材質	車輪:ウレタン(ベアリング入) 金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量	2425g		

ベアリング入

ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

