

品番：EA986PT-275

品名：200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 8,220円(税抜)／9,042円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 8,220円(税抜)／9,042円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/23 09:02現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1684ページ                      |      |   |  |



仕様

|                                             |                      |         |                                     |
|---------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|
| メーカー                                        | ナンシン                 | 型番      | STM-200VU W-3                       |
| 仕様                                          | 自在ストッパー付             | 耐荷重     | 370kg                               |
| 始動力                                         | 22.20daN             | 旋回始動力   | 77.70daN                            |
| 車輪径×幅                                       | 200×42mm             | 取付高     | 250mm                               |
| 取付ピッチ                                       | 115×115mm(105×105mm) | プレートサイズ | 140×140mm                           |
| 取付穴径                                        | 11.0mm               | 偏心      | 58mm                                |
| 旋回半径                                        | 163mm                | 材質      | 車輪:ウレタン(ベアリング入)<br>金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| 重量                                          | 4900g                |         |                                     |
| ベアリング入                                      |                      |         |                                     |
| ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。              |                      |         |                                     |
| 各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。 |                      |         |                                     |
| RoHS対応品                                     |                      |         |                                     |

