


品番：EA986PT-281

品名：100mm キャスター(自在金具付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,200円(税抜) / 10,120円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,200円(税抜) / 10,120円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/07/08 07:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1684ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |          |         |                                   |
|-------|----------|---------|-----------------------------------|
| メーカー  | ナンシン     | 型番      | STH-100VUH                        |
| 仕様    | 自在ストッパー無 | 耐荷重     | 350kg                             |
| 始動力   | 31.50daN | 旋回始動力   | 115.50daN                         |
| 車輪径×幅 | 100×50mm | 取付高     | 144mm                             |
| 取付ピッチ | 80×80mm  | プレートサイズ | 108×108mm                         |
| 取付穴径  | 11mm     | 偏心      | 35mm                              |
| 旋回半径  | 89mm     | 材質      | 金具: スチール(ユニクロメッキ)<br>車輪: ウレタン(B入) |
| 重量    | 2.17kg   |         |                                   |

重荷重用

ベアリング入

旋回部はダブルボールレース構造。  
高負荷重下においても安定的にスムーズな旋回が可能です。

高荷重用搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.