


品番：EA986PT-282

品名：130mm キャスター(自在金具付)



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/04 16:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STH-130VUH
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	500kg
始動力	37.50daN	旋回始動力	120.00daN
車輪径×幅	130×50mm	取付高	177mm
取付ピッチ	80×80mm	プレートサイズ	108×108mm
取付穴径	11mm	偏心	40mm
旋回半径	109mm	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ウレタン(B入)
重量	3.03kg		
重荷重用			
ベアリング入			
旋回部はダブルボールレース構造。 高負荷荷重下においても安定的にスムーズな旋回が可能です。			
高荷重用搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.