


品番：EA986PT-283

品名：150mm キャスター(自在金具付)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/04 14:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	STH-150VUH
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	550kg
始動力	41.25daN	旋回始動力	132.00daN
車輪径×幅	150×50mm	取付高	198mm
取付ピッチ	90×90mm	プレートサイズ	120×120mm
取付穴径	11mm	偏心	45mm
旋回半径	124mm	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ウレタン(B入)
重量	3.5kg		

重荷重用

ベアリング入

旋回部はダブルボールレース構造。  
高負荷重下においても安定的にスムーズな旋回が可能です。

高荷重用搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.