


品番：EA986PT-291

品名：100mm キャスター(固定金具付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,310円(税抜) / 8,041円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,310円(税抜) / 8,041円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/07/03 10:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1684ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKH-100VUH |
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 350kg |
| 始動力 | 31.50daN | 車輪径×幅 | 100×50mm |
| 取付高 | 144mm | 取付ピッチ | 108×55mm(98×49mm) |
| プレートサイズ | 137×86mm | 取付穴径 | 11mm |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ウレタン(B入) | 重量 | 1.42kg |
| 重荷重用 | | | |
| ベアリング入 | | | |
| 搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.