


品番：EA986PT-291

品名：100mm キャスター(固定金具付)



販売価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
カタログ価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/04 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SKH-100VUH
仕様	固定	耐荷重	350kg
始動力	31.50daN	車輪径×幅	100×50mm
取付高	144mm	取付ピッチ	108×55mm(98×49mm)
プレートサイズ	137×86mm	取付穴径	11mm
材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ウレタン(B入)	重量	1.42kg
重荷重用			
ベアリング入			
搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.