


品番：EA986PT-331

品名：100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,830円(税抜) / 2,013円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,830円(税抜) / 2,013円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/07/08 07:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1683ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|----------|-------|---------------------------|
| メーカー | ナンシン | 型番 | SSC-100VN |
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 122kgf |
| 始動力 | 18.00daN | 旋回始動力 | 50.40daN |
| 車輪径×幅 | 100×32mm | 取付高 | 134mm |
| ねじサイズ(ピッチ) | M20(2.5) | ねじ長 | 40mm |
| 取付ナット部 | 30mm(対辺) | 偏心 | 30mm |
| 旋回半径 | 82mm | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

ホイールカバー付

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.