


品番：EA986PT-332

品名：125mm キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム)



販売価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
カタログ価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/08 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SSC-125CBC
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	153kgf
始動力	9.00daN	旋回始動力	60.75daN
車輪径×幅	125×38mm	取付高	168mm
ねじサイズ(ピッチ)	M20(2.5)	ねじ長	40mm
取付ナット部	30mm(対辺)	偏心	35mm
旋回半径	103mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(ベアリング入)

ベアリング入り

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.