

品番 : EA986PT-337

品名 : 125mm キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,550円(税抜) / 6,105円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,550円(税抜) / 6,105円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/02/17 04:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1683ページ | | |



耐荷重
153 kg



仕様

| | | | |
|----------|----------|------------|-----------------------------|
| メーカー | ナンシン | 型番 | SSC-125GNU |
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 125×30 |
| 取付高(H)mm | 168 | ねじサイズ(ピッチ) | M20×40(2.5) |
| 耐荷重(kg) | 153 | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ウレタン |
| | | | |

RoHS対応品

ペアリング入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.