


品番：EA986PT-341

品名：100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,250円(税抜) / 2,475円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,250円(税抜) / 2,475円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/06/29 05:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1683ページ                       |      |   |



#### 仕様

|            |          |       |                           |
|------------|----------|-------|---------------------------|
| メーカー       | ナンシン     | 型番    | SSC-100VN S-2             |
| 仕様         | 自在ストッパー付 | 耐荷重   | 122kgf                    |
| 始動力        | 18.00daN | 旋回始動力 | 50.40daN                  |
| 車輪径×幅      | 100×32mm | 取付高   | 134mm                     |
| ねじサイズ(ピッチ) | M20(2.5) | ねじ長   | 40mm                      |
| 取付ナット部     | 30mm(対辺) | 偏心    | 30mm                      |
| 旋回半径       | 97mm     | 材質    | 金具:スチール(ユニクロメッキ)<br>車輪:ゴム |

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

ホイールカバー付

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

