

品番 : EA986PT-347

品名 : 125mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン)




販売価格	6,220円(税抜) / 6,842円(税込)		
カタログ価格	6,220円(税抜) / 6,842円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/17 03:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



耐荷重
153 kg

図面



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SSC-125GNU S-2
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×30
取付高(H)mm	168	ねじサイズ(ピッチ)	M20×40(2.5)
耐荷重(kg)	153	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ウレタン

RoHS対応品

ペアリング入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.