

品番：EA986PT-502

品名：75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	1,390円(税抜) / 1,529円(税込)		
カタログ価格	1,390円(税抜) / 1,529円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/03/12 14:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SKC-75NM
仕様	固定	耐荷重	80kg
始動力	8.40daN	車輪径×幅	75×25mm
取付高	93mm	取付ピッチ	55×28mm
プレートサイズ	70×47mm	取付穴径	8.8mm
材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白		

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.