


品番：EA986PT-511

品名：65mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
カタログ価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/07/08 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-65NM
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	70kg
始動力	7.35daN	旋回始動力	14.70daN
車輪径×幅	65×25mm	取付高	85mm
取付ピッチ	55×42mm	プレートサイズ	70×58mm
取付穴径	8.8mm	偏心	25mm
旋回半径	60mm	材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

RoHS対応品

#### 代替品

	<b>品番</b> EA986PT-512 <b>コメント</b> 車輪径x幅:75x25mm/ナイロン車
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.