品番: EA986PT-515

品名: 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	9,420円(税抜)/10,362円(税込)				
カタログ価 格	9,420円(税抜)/10,362円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/12 09:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1730ページ				





仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-150NB			
仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス、車輪:ナイロン			
入数	1	サイズ(mm)	車輪径:150 幅:35 全高:190			
耐荷重(kg)	163	穴径(P)	11.0mm			
XXY	102×102mm	$A\times B(A'\times B')$	80×80(75×75)mm			
オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。						
エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。						
ベアリング入り						

用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、 ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.