品番: EA986PT-524

品名:125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	<b>10,100円</b> (税抜)/11,110円(税込)				
カタログ価 格	10,100円(税抜)/11,110円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/12 10:09現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1730ページ				





## 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-125NB S-2
仕様	自在ストッパー付	材質	金具:ステンレス、車輪:ナイロン
サイズ(mm)	車輪径×幅:125×35 全高:165	耐荷重(kg)	153
穴径(P)	11.0mm	X×Y	102×102mm
A×B(A'×B')	80×80(75×75)mm	用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、 ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
ベアリング入り			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.