

品番：EA986PT-534

品名：125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	8,230円(税抜) / 9,053円(税込)		
カタログ価格	8,230円(税抜) / 9,053円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 07:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SKC-125GNU
仕様	固定	耐荷重	150kg
始動力	6.75daN	車輪径×幅	125×30mm
取付高	165mm	取付ピッチ	112×53mm(100×56mm)
プレートサイズ	140×80mm	取付穴径	11mm
材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン(ベアリング入)		
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。			
ベアリング入り			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.