


品番：EA986PT-541

品名：65mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,710円(税抜) / 2,981円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,710円(税抜) / 2,981円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/07/08 07:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1681ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |          |         |                             |
|-------|----------|---------|-----------------------------|
| メーカー  | ナンシン     | 型番      | SU-STC-65GNU                |
| 仕様    | 自在ストッパー無 | 耐荷重     | 70kg                        |
| 始動力   | 10.50daN | 旋回始動力   | 16.80daN                    |
| 車輪径×幅 | 65×25mm  | 取付高     | 85mm                        |
| 取付ピッチ | 55×42mm  | プレートサイズ | 70×58mm                     |
| 取付穴径  | 8.8mm    | 偏心      | 25mm                        |
| 旋回半径  | 60mm     | 材質      | 金具:ステンレス(SUS304)<br>車輪:ウレタン |

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.