


品番：EA986PT-542

品名：75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	3,010円(税抜) / 3,311円(税込)		
カタログ価格	3,010円(税抜) / 3,311円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/07/08 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-75GNU
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	80kg
始動力	12.00daN	旋回始動力	19.20daN
車輪径×幅	75×27mm	取付高	93mm
取付ピッチ	55×42mm	プレートサイズ	70×58mm
取付穴径	8.8mm	偏心	25mm
旋回半径	65mm	材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.