


品番：EA986PT-543

品名：100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
カタログ価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-100GNU
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	120kg
始動力	7.92daN	旋回始動力	28.80daN
車輪径×幅	100×30mm	取付高	130mm
取付ピッチ	71×71mm(68×68mm)	プレートサイズ	90×90mm
取付穴径	10.5mm	偏心	30mm
旋回半径	84mm	材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン(ベアリング入り)

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

ベアリング入り

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.