品番: EA986PT-544

品名: 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	<b>11,700円</b> (税抜)/12,870円(税込)				
カタログ価格	11,700円(税抜)/12,870円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 01:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1730ページ				





## 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-125GNU
仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B 入)
用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、 ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。	入数	1
サイズ(mm)	車輪径:125 幅:30 全高:165	耐荷重(kg)	150
穴径(P)	11.0mm	X×Y	102×102mm
$A \times B(A' \times B')$	80×80(75×75)mm		
ベアリング入り			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.