品番: EA986PT-553

品名:100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	9,580円(税抜)/10,538円(税込)				
カタログ価 格	9,580円(税抜)/10,538円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/12 01:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1730ページ				





仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-100GNU S-2
仕様	自在ストッパー付	材質	金具:ステンレス 車輪:ウレタン
用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、 ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。	入数	1
サイズ(mm)	車輪径:100 幅:30 全高:130	耐荷重(kg)	120
穴径(P)	10.5mm	X×Y	90×90mm
A×B(A'×B')	71×71(68×68)mm		

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。

ベアリング入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.