


品番：EA986PT-602

品名：65mm キャスター(固定金具付・静電防止)



販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 65 (2026/04/10 17:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SKC-65EME
仕様	固定	耐荷重	50kg
始動力	12.00daN	車輪径×幅	65×25mm
取付高	85mm	取付ピッチ	55×28mm(54×28mm)
プレートサイズ	70×52mm	取付穴径	8.8mm
電気抵抗値	10 <sup>8</sup> Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(静電気防止)

静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスター

静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。

弾性があり、床を傷めにくいゴムタイヤ(耐油性・耐摩耗性・耐老化性は一般のゴムと同等。)

静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。

コンピュータ機器、医療機器、その他、静電気障害のおそれのある機器等に

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

