



品番：EA986PT-624

品名：100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)



販売価格	3,460円(税抜)／3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜)／3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STC-100VSE S-2
仕様	自在ストッパー付	車輪径(D)×幅	100×32mm
耐荷重(kg)	120	取付高(H)	130mm
穴径(P)	10.5mm	取付ピッチ(A×B)・(A´×B´)	71×71mm・(68×68mm)
プレートサイズ(X×Y)	90×90mm	偏心(E)	30mm
材質	金具:ユニクロームメッキ仕上げ 車輪:ゴム(B入・静電気防止)		

静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。
静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
電子部品の搬送台車やワゴン、医療機器、測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に
ベリング入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.