


品番：EA986PT-802

品名：65mm キャスター-(自在金具・衞式・ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 24 (2026/03/12 01:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1678ページ                       |      |   |



#### 仕様

|            |           |       |                               |
|------------|-----------|-------|-------------------------------|
| メーカー       | ナンシン      | 型番    | SU-SEL-65NL                   |
| 仕様         | 自在ストッパー無  | 耐荷重   | 40kg                          |
| 始動力        | 4.20daN   | 旋回始動力 | 8.40daN                       |
| 車輪径×幅      | 65×20mm   | 取付高   | 85mm                          |
| ねじサイズ(ピッチ) | M12(1.75) | ねじ長   | 14mm                          |
| 取付ナット部     | 19mm(対辺)  | 偏心    | 25mm                          |
| 旋回半径       | 60mm      | 材質    | 金具:ステンレス(SUS304)<br>車輪:ナイロン・白 |

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.