


品番：EA986PT-804

品名：100mm キャスター-(自在金具・ネジ式・ステンス製)



販売価格	4,330円(税抜) / 4,763円(税込)		
カタログ価格	4,330円(税抜) / 4,763円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/12 01:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1678ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SM-100NM
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	65kg
始動力	6.83daN	旋回始動力	13.65daN
車輪径×幅	100×25mm	取付高	123mm
ねじサイズ(ピッチ)	M12(1.75)	ねじ長	25mm
取付ナット部	21mm(対辺)	偏心	33mm
旋回半径	86mm	材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

RoHS対応品

#### 代替品

	品番 EA986TE-12 コメント ウルタンエラストマー製
--	-----------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.