


品番：EA986PT-834

品名：50mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)



販売価格	590円(税抜)／ 649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜)／649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2025/11/12 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1727ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	GR-50RM
仕様	自在ストッパー無	車輪径(D)×幅	50×20mm
耐荷重(kg)	35	取付高(H)	67mm
ステム径(T)	16mm	ステム長(L)	40mm
偏心(E)	22mm	取付ナット部	対辺:17mm
材質	金具:クロームメッキ仕上げ 車輪:ゴム		
パイプ用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.