


品番：EA986PT-841

品名：40mm/16mm キャスター-(自在金具・ブレーキ付・ハ°イ°用



販売価格	655円(税抜)／721円(税込)		
カタログ価格	655円(税抜)／721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 41 (2025/11/09 23:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1727ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	GR-40RM S-1
仕様	自在ストッパー付	車輪径(D)×幅	40×18mm
耐荷重(kg)	30	取付高(H)	59mm
ステム径(T)	16mm	ステム長(L)	40mm
偏心(E)	20mm	取付ナット部	対辺:17mm
材質	金具:クロームメッキ仕上げ 車輪:ゴム		
パイプ用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.