


品番：EA986PX-65

品名：65mm キャスタ-(自在金具・低床重荷重・ブレーキ)



販売価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
カタログ価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/12 15:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STH-65GNB S-12
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	600kg
始動力	2.60daN	旋回始動力	13.20daN
車輪径×幅	65×45mm	全高	92mm
取付穴ピッチ	80×80mm(78×78mm)	プレートサイズ	100×100mm
取付穴径	11.0mm	偏心	14mm
旋回半径	89mm	材質	金具: スチール(電着塗装・黒色) 車輪: 強化ナイロン(ベアリング入)
耐熱温度	100℃	重量	1430g

ベアリング入

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径が小径でありながら、高い耐荷重性能を実現

コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。

歪みの少ない強化車輪で、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形せず滑らかな走行感を維持します。

コンピューターサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.