


品番：EA986RC-1

品名：55～90mm ガイドローラー(門扉用・ステンス製)



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



仕様

メーカー	ヨコヅナ	型番	GUS-0020
使用範囲	55～90mm(門扉幅)	枠全長	190mm
取付ピッチ	142mm	取付穴	丸穴: φ 14mm 長穴: 14×20mm
材質	枠: SUS304 ローラー: 耐衝撃性ナイロン	重量	1305g
1本レール門扉用			
下部のレール1本で済みます。			
取り付け場所の狭い所に最適			
ローラー部は、摩耗が少ない耐衝撃性ナイロンを使用。			
取付方法: 溶接、ボルト止め(ボルト止め用穴付)			
RoHS対応品			
※重量戸車とセットでご使用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

