

品番：EA986RG-136H

品名：36mm 戸車(平型・耐衝撃性特殊ナイロン)



販売価格	235円(税抜) / 259円(税込)		
カタログ価格	235円(税抜) / 259円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/04 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



#### 仕様

メーカー	ヨコヅナ	型番	LPM-0362
特長	車の内側にポリアセタールを使用しています。 耐油性・耐摩擦性に優れています。	用途	一般住宅に適しています。
材質	枠(SPCC、MFZn II-Cメッキ)、車(耐衝撃性特殊ナイロン)	耐荷重(2個)	20kg
サイズA	76mm	サイズB	63mm
サイズD	35mm	サイズE	8mm
サイズG	14mm		

耐衝撃性特殊ナイロンとは  
強靱であり、特に耐衝撃性に優れています。  
表面硬度が大きいため、摩擦係数が小さく、耐摩耗性、自己潤滑性に優れている。  
振動吸収能力が大きく、防音効果もある。  
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤、油に強い。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.