

品番：EA986RH-25

品名：35mm 戸車(丸型・ポリアセタル樹脂車・ステンス枠)




販売価格	1,520円(税抜)／1,672円(税込)		
カタログ価格	1,520円(税抜)／1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/03/11 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1705ページ		



品番	EA986RH-25
品名	35mm 戸車(丸型・ポリアセタル樹脂車・ステンス枠)
材質	車:ポリアセタル樹脂 枠:ステンレス(SUS304)(1.5厚)
サイズ(mm)	L:76 P:66 D:φ35 D1:9 D2:7 D3:2.4 W:20 W1:14 H:5
価格	1,520円(税抜)／1,672円(税込)

品番	EA986RH-25
品名	35mm 戸車(丸型・ポリアセタル樹脂車・ステンス枠)
材質	車:ポリアセタル樹脂 枠:ステンレス(SUS304)(1.5厚)
サイズ(mm)	L:76 P:66 D:φ35 D1:9 D2:7 D3:2.4 W:20 W1:14 H:5
価格	1,520円(税抜)／1,672円(税込)



仕様

仕様	丸型	サイズ(mm)	L:76 P:66 D:φ35 D1:9 D2:7 D3:2.4 W:20 W1:14 H:5
材質	車:ポリアセタル樹脂 枠:ステンレス(SUS304)(1.5厚)		
ベアリング入			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.