


品番：EA986RH-8

品名：30mm 戸車(平型・ホリアセタル樹脂車・ステンス枠)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,550円(税抜) / 1,705円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,550円(税抜) / 1,705円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/04/10 08:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1704ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|
| 仕様 | 平型 | 耐荷重(2個) | 30kg |
| 掘込みサイズ | 長さ:51mm 幅:14.5mm 深さ:24mm | 材質 | 車:ポリアセタル樹脂 枠:ステンレス(SUS304) |
| 付属ネジ | 皿タップピンネジ 3.0×20 | 入数 | 1個 |
| 車高調整付(調整方向:上下)6mm | | | |
| オイルレス入 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.