

品番：EA986RJ-10

品名：9.5-14mm 戸車(サツ用・樹脂車・ステンス枠/2個)




販売価格	1,360円(税抜)／1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜)／1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/05/17 03:21現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1771ページ		



品番	仕入	仕出	仕入	仕出
EA986RJ-10	10	10	10	10

品番	仕入	仕出	仕入	仕出
EA986RJ-10	10	10	10	10



仕様

耐荷重(2個)	15kg	取付枠可能幅	9.5～14mm
上下調整幅	3mm		
A:9.5mm B:23.5mm C:6.6mm D:8.3mm E:22mm F:46.5mm G:9.5mm H:16mm I:20mm			
材質	枠:SUS304、車:POM(ポリアセター ル)	用途	玄関引戸、店舗引戸など
戸車形状	丸型	全高	23.5mm
入数	2個入り		
はめこみ式で取付簡単です。			
音の静かな樹脂車です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.