


品名：82x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)



販売価格	9,210円(税抜)／10,131円(税込)			
カタログ価格	9,210円(税抜)／10,131円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 13:28現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



Rolling resistance (転抵抗)
 Very good

Operating noise (静音性)
 Good

Floor surface preservation (床面保護)
 Good

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重

[illegible]

仕様

車輪径×幅(mm)	82×70	軸径(mm)	20
軸幅	70mm	耐荷重(kg)	640
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,030	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ

© 2018 ESCO Co.,Ltd.