

品番：EA986RP-82

品名：82x100mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2025/07/15 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1747ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance (転抵抗)

Very good

Operating noise (騒音性)

Good

Floor surface preservation (床面保護)

Good



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	82×100	軸径(mm)	20
軸幅	100mm	耐荷重(kg)	920 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,422	材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

ハンドリフト用

耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.