

品番：EA986RR-180

品名：180x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/12 16:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
■●●● Very good  
Operating noise (静音性)  
■●●● Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
■●●● Good



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

### 仕様

材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト	車輪径×幅	180×50mm
軸径	20mm	耐熱温度	-25~70℃
耐荷重(kg)	600		
ハンドパレット用ローラー			
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です			
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.